


VBMT 160408, Vrsta: HBT020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Razred artikla	22D

Opis

VBMT 160408 HBT020 Vrsta: HBT020
 Lomač odvojenih čestica: PM
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,12 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	PM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Broj zamjena/oštrica	2

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Vrsta	HBT020
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje