

**Garant**
**Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 1/2-13**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133350 1/2-13
GTIN	4045197074690
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Sa zasjekom.**
**Upotreba:**

&lt;B&gt;Za grubi navoj UNC&lt;/B&gt; ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 13

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,8 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1,95 mm
Navoji po colu	13
Ø osnovne rupe	10,8 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	12,7 mm
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	7 mm
Dubina navoja	38,1 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	1/2-13 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

