

**VCMT 110304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HBT020
Prevlaka	TiCN
Lomač odvojenih čestica	PF

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje