

**Garant**
**Strojni ureznik, bez prevlake, G: G5/8**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Sa zasjekom.**
**Upotreba:**
**Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).**

Rezni materijal: HSS E

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 22,91 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

 Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 21 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	14
Ø osnovne rupe	21 mm
Ø navoja	22,91 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Ukupna duljina L	125 mm

4-kutna drška □	14,5 mm
Dubina navoja	68,73 mm
Veličina navoja	G5/8
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		