

**VCMT 160404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160404 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PF
Dubina reza a_p : 0,4 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 330 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	TiCN
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Dubina reza a_p	0,4 - 1,5 mm
Vrsta	HBT020
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 330 m/min

Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PF
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje