

Garant**Eco-stezni držač za tokarenje DCLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., lijevo****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250009 16/09
GTIN	4045197808929
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji sa GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	23 mm
Vijak za podložnu pločicu	259027 5
Podložna pločica	259033 7
veličina pločice	9 mm
Duljina glave L ₁	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Vilica, vijak, opruga	259036 13

List s podacima

ISO kod držača	DCLNR/L 1616H09
Ukupna duljina L	100 mm
Serija	Eco
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/250009-16/09>