

**VCMT 110304, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Vrsta	HBT020
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Posmak f	0,12 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	P

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje