

**VCMT 160404, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Razred artikla	22D

**Opis**

VCMT 160404 HBT020 Vrsta: HBT020  
Lomač odvojenih čestica: PM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 280 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	TiCN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,12 - 0,3 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	PM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 280 m/min
Vrsta	HBT020
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje