

**VCMT 160408, Vrsta: HBT130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Razred artikla	22D

Opis

VCMT 160408 HBT130 Vrsta: HBT130
Lomač odvojenih čestica: MM
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 200 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT130
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 200 m/min

Prevlaka	TiCN
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Posmak f	0,05 - 0,35 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160408
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje