

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 7/8-9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 9

Ø navoja: 22,23 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 19,5 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø navoja	22,23 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	9
Ø osnovne rupe	19,5 mm
Nagib navoja	2,822 mm
Standard	DIN 376

Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Dubina navoja	66,69 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	7/8-9 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

