

Garant
eco držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 25/15mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: DDJNR/L 2525M15

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1506..

Funkcionalna širina L₄: 32 mm

Duljina glave L₁: 38 mm

Ukupna duljina L: 150 mm

Podložna
pločica: 259033 3

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 2525M15
Vijak za podlošku	259027 2

Podložna pločica	259033 3
Veličina pločice	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Duljina glave L ₁	38 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 11
Seriya	Eco
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 3	259033 3
Vijak za podložnu pločicu	259612
Podložna pločica	259225
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Vijak za podložnu pločicu tip 2	259027 2