

Garant
VHM vretenasto glodalo, kompozitno, tlačni rez, Dijamant, Ø h10 DC: 4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	209548 4
GTIN	4062406362379
Razred artikla	100

Opis
Izvedba:

Posebno **razvijena rezna oštrica alata** za optimalnu obradu kompozitnih materijala.

Duljina slična **DIN 6527 duga**.

Lijeva spirala, **tlačni rez**. Materijal se pritišće na podlogu. Osobito prikladno za tanke materijale.

Tehnički opis

Ø drške D_s	6 mm
Ø reza D_c	4 mm
Kut spirale	8 stupanj
Duljina skošenja pod 45°	0,08 mm
Duljina rezne oštrice L_s	11 mm
Broj zubi Z	8
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	19 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Oslobađanje Ø D_1	3,9 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f_z za glodanje utora u GFK, CFK	0,021 mm
Ukupna duljina L	57 mm

Tolerancija nazivnog \emptyset	h10
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crni
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	100 m/min	N
POM GF25	prikladno	100 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	100 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	100 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	100 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	100 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	195 m/min	N
CFK	prikladno	145 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	145 m/min	N
Grafit	prikladno	200 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		