

Garant**eco držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe | 260296 16/11 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

GARANT eco sustav držača s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštrice. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje se reducira na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojenih čestica i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i povećanu pouzdanost procesa. S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------|
| Veličina pločice | 11 mm |
| ISO kod držača | SDJCR/L 1616H11 |
| Podložna pločica | 269007 1 |
| Vijak za podlošku | 269013 1 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269023 3 |
| Ukupna duljina L | 100 mm |
| Veličina drške | 16 mm |
| Duljina glave L ₁ | 29 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 20 mm |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Seriya | Eco |
| Primjena | desno |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Podložna pločica tip 1 | 269007 1 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Stezni vijak tip 3 | 269023 3 |