

**Garant****VHM vretenasto glodalo, kompozitno, vlačni rez, bez prevlake, Ø h10 DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209540 16
GTIN	4062406362553
Razred artikla	100

**Opis****Izvedba:**

Posebno **razvijena rezna oštrica alata** za optimalnu obradu kompozitnih materijala.

Duljina slična **DIN 6527 duga**.

Desna spirala, **vlačni rez** za normalnu primjenu.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za glodanje utora u GFK, CFK	0,042 mm
Ukupna duljina L	92 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,32 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice $L_s$	32 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	42 mm
Ø reza $D_c$	16 mm
Oslobađanje Ø $D_1$	15,5 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Kut spirale	8 stupanj

Broj zubi Z	8
Drška	DIN 6535 HA s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	1×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crni
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	80 m/min	N
POM GF25	prikladno	80 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	80 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	80 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	80 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	80 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	165 m/min	N
CFK	prikladno	120 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	120 m/min	N
Grafit	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		