

Garant**VHM vretenasto glodalo, kompozitno, vlačni rez, bez prevlake, Ø h10 DC: 4mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 209540 4 |
| GTIN | 4062406362478 |
| Razred artikla | 100 |

Opis**Izvedba:**

Posebno **razvijena rezna oštrica alata** za optimalnu obradu kompozitnih materijala.

Duljina slična **DIN 6527 duga**.

Desna spirala, **vlačni rez** za normalnu primjenu.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Posmak f_z za glodanje utora u GFK, CFK | 0,021 mm |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm |
| Ø reza D_c | 4 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Ukupna duljina L | 57 mm |
| Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje | 19 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h10 |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj |
| Broj zubi Z | 8 |
| Oslobađanje Ø D_1 | 3,9 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 11 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Ø drške D _s | 6 mm |
| Kut spirale | 8 stupanj |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Širina zahvata a _e kod glodanja | 1×D kod trimanja |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | crni |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| PVDF GF20 | prikladno | 80 m/min | N |
| POM GF25 | prikladno | 80 m/min | N |
| PA 66 GF30 | prikladno | 80 m/min | N |
| PEEK GF30 | prikladno | 80 m/min | N |
| PTFE CF25 | prikladno | 80 m/min | N |
| PEEK CF30 | prikladno | 80 m/min | N |
| Hibridi | prikladno | | |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno | 165 m/min | N |
| CFK | prikladno | 120 m/min | N |
| GFK, CFK | prikladno | 120 m/min | N |
| Grafit | prikladno | 180 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |

