

Garant**GARANT Softcut glodača glava za skošenja MTC, s provrtom, kut γ : 45stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215540 45
GTIN	4045197809704
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Robusna glodača glava za skošenja. Dvostrano nalijeganje izmjenjivih pločica zbog stabilizacije i prijenosa aksijalnih i radijalnih sila.

Upotreba:

Za velika skošenja kod čeličnih konstrukcija. Idealno za grubu i polugrubu obradu.

Napomena:

Bezstupanjske površine izrađene su s pomoću izmjenjivih reznih pločica br. 215321 – 215398. GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.T 1335..
najveći $\varnothing d_1$	59 mm
izvediva visina skošenja h	20,8 mm
Kut γ	45 stupanj
izvediva širina skošenja b	20,8 mm
izvediva dubina skošenja l	29,5 mm

Najmanji \varnothing D	17 mm
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	52 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	3
Seriya	Softcut®
Posmak zuba pri h_{max}	0,14 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 2,2Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP