

Garant**Strojni ureznik HSS/E oblik C 6H, lijevi navoj, bez prevlake, MF-LH: 20X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133010 20X1,5
GTIN	4045197585448
Razred artikla	11H

Opis**Napomena:**

GARANT-sistem mikro-podmazivanja preuzima optimalnu i preciznu raspodjelu ulja za rezanje. Stoga nije potrebno podmazivanje 8%-tnom emulzijom. Vidi art. 130100 vel. S.

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 16 mm

4-kutna drška □: 12 mm

Ø osnovne rupe: 18,5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	18,5 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	1,5 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	20 mm
Ø drške D _s	16 mm
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	12 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	40 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M20×1,5 LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

