

Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni), plosnato, duljina×širina (mm) razina finoće: 200X25G



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558655 200X25G
GTIN	4260496531068
Razred artikla	56Z

Opis

Upotreba:

Za **skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala**, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.

Za **tvrdi metal, neželjezne materijale**, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike **tvrdoće** i s izrazitim svojstvom **samooštrenja**.

Napomena:

Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.

Tehnički opis

širina	25 mm
Stupanj finoće	grubo
Granulacija	100
Boja	zeleno
Duljina	200 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Oblik	plosnato
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		