


VHB™ ljepljiva traka, crna, Širina×Duljina (mm×m): 19X11**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083789 19X11
GTIN	4054596308589
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostrana, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

3M™ 5952 je prikladan za unutarnju i vanjsku upotrebu. Može se brzo i jednostavno zalijepiti i nudi snažnu i dugotrajnu snagu lijepljenja. Upotrijebite ovaj učinkoviti i viskoelastični VHB selotejp na najrazličitijim površinama, kao npr. praškasto lakiranim.

Napomena:

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina. Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

najkraći rok trajanja	12 mjesec
Boja	crni
vrsta ljepljive trake	dvostrano
Oznaka proizvođača	5952
Temperatura skladištenja	20 °C
Duljina	11 m
širina	19 mm

Sposobnost širenja	300 %
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
relativna vlažnost u skladištu	50 %
ljepilo	Akrilat
Debljina	1,1 mm
Snaga lijepljenja na čeliku	5,5 N/mm
Atribut imena proizvoda	crna
USP1	VHB™
USP2	crni
Vrsta proizvoda	Selotejp