

**Garant****Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 3/8-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133350 3/8-16
GTIN	4045197074676
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 16

Ø navoja: 9,53 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 8 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	8 mm
Navoji po colu	16
Nagib navoja	1,587 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	9,53 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371

Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	7 mm
Dubina navoja	28,59 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3/8-16 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

