

**Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™, tip: SJ3870****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.

DUAL-LOCK za **povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje** jednostavnim pokretom kao kod guljenja.

Tehnički opis

Duljina	41 m
Oznaka proizvođača	SJ3870
širina	25 mm
Debljina	6,1 mm
Boja	crna
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja	1000

Područje primjene	Unutarnje i vanjsko područje
ljepilo	Modificirani akrilat
postojanost na temperaturi do	-30 - 80 °C
Temperatura skladištenja	20 °C
vrsta ljepljive trake	Vrpca na čičak
najkraći rok trajanja	24 mjesec
relativna vlažnost u skladištu	50 °C
Vrsta proizvoda	Selotejp