

**VHB™ ljepljiva traka, prozirno, Širina×Duljina (mm×m): 19X33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ 4910 je izrazito prozirna te tako upotrebljiva kod montaže prozirnih znakova s pozadinskim osvjetljenjem, stakla i metala ojačanog umjetnom hrastovinom te materijala s visokom površinskom energijom (HSE), dekorativnog materijala i lajsni, pločica s imenima, logotipa, panela i pričvršćivanja elemenata za ojačanje.

Dvostrana, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

Ijepilo: Akrilat

Duljina: 33 m

širina: 19 mm

Debljina: 1 mm

Tehnički opis

Primjena	Brtvljenje
Primjena	Montaža
Primjena	Pričvršćivanje

List s podacima

Snaga lijepljenja na čeliku	4,8 N/mm
Posebnost	prianjajuće
Posebnost	prigušivajuće svojstvo
Posebnost	otporan na vlagu
Temperatura skladištenja	20 °C
Duljina	33 m
vrsta ljepljive trake	dvostrano
ljepilo	Akriat
Oznaka proizvođača	4910
Sposobnost širenja	300 %
Debljina	1 mm
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Boja	prozirno
relativna vlažnost u skladištu	50 %
širina	19 mm
Atribut imena proizvoda	prozirno
Vrsta proizvoda	Selotejp