

**3M****VHB™ ljepljiva traka, crna, Širina×Duljina (mm×m): 19X33**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**Dvostrana**, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

**3M™ 5962F** sinonim je za pouzdanost po cijeloj dužini. Nudi optimalnu sposobnost prilagodbe na površine na koje se lijepi. Ta značajka omogućuje povezivanje i tankih i strukturiranih površina cijelom površinom bez stezanja.

### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

## Tehnički opis

Temperatura skladištenja	20 °C
Primjena	Brtvljenje
Primjena	Pričvršćivanje

Primjena	Maskiranje
Primjena	Montaža
postojanost na temperaturi do	120 - 150 °C
Sposobnost širenja	300 %
Oznaka proizvođača	5962F
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Snaga lijepljenja na čeliku	5,5 N/mm
Duljina	33 m
najkraći rok trajanja	12 mjesec
ljepilo	Akrilat
vrsta ljepljive trake	dvostrano
Debljina	1,6 mm
Posebnost	prianjajuće
Posebnost	prigušivajuće svojstvo
Posebnost	otporan na vlagu
Boja	siva
širina	19 mm
Materijal pokrova	Papir
Atribut imena proizvoda	crna
Vrsta proizvoda	Selotejp