

Garant**Sinkroni strojni ureznik, nitriran, Tr: TR18X4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133490 TR18X4
GTIN	4045197533074
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****NC- odgovarajuća konstrukcija** s prekinutim reznim oštrocama.**Urezivanje:** ≈ 20 nareza. **S lijevom spiralom od 25°**, rezanje u desnu stranu.**Prednost:****Prikladno za preusmjeravanje.****Napomena:****Za primjenu na sinkronim vretenima.**

Isključivo za pogon sinkronim vretenom.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	4 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	14,25 mm
Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	195 mm
4-kutna drška □	11 mm
Dubina navoja	21,37 mm
Veličina navoja	18
Prevlaka	nitriran
Vrsta navoja	TR

Kut profila navoja vijka	30 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Razred tolerancije	DIN 103 7H
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	5 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	3 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	3 m/min	M
GG(G)	prikladno	7 m/min	K
CuZn	prikladno	7 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		