


Garant**Stanica za utiskivanje XGRIPP, maks. širina utiskivanja: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362929 230
GTIN	4062406368722
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Moguće utiskivanje materijala do 45 HRC (vlačna čvrstoća 1450 N/mm²).**
- **Maks. sila utiskivanja 180kN (18 t), linearni tok sile utiskivanja.**
- **Podešavanje pneumatskog tlaka utiskivanja između 0,5 i 6,5 bara.**
- **Brzo podešavanje u intervalima od 30 mm.**
- **Precizno podešavanje pomoću narovašenog vijka.**
- **Sve montirano na jednu osnovnu ploču - CE, sukladno i sigurno, kompaktno, upotrebljivo kao jedna cjelina.**
- **Gumb za pokretanje izravno na stanici za utiskivanje i zbog toga nema pneumatskih crijeva izvan stanice.**

Tehnologija utiskivanja, poznata i kao predutiskivanje, tehnologija je kod koje se obradak koji se teže dobiva definiranom konturom izvan alatnog stroja prije nego što se oblikovno stegne u stegu. Pogotovo situacije stezanja koje zahtijevaju velike sile pridržavanja i u kojima postoji rizik od deformacija na obratku mogu se pouzdano savladati predutiskivanjem. Tehnologija utiskivanja optimalno je rješenje, posebno za 5-osnu obradu, gdje se želi postići optimalna pristupačnost.

Prednost:

Stezanje oblikom u ozubljenim čeljustima čak i uz malu silu stezanja

Upotreba:

Za prethodno utiskivanje posebno tvrdih ili nestabilnih komponenata.

Dio isporuke:

Osnovna ploča, pojačivač pritiska, stanica za utiskivanje, zaštitna ploča, čeljust za utiskivanje, graničnik za izratke, potporna šipka.

Dodatni pribor:

Oznaka sredine br. 362934 vel. 1, garnitura probnih komada za trošenje utisnih čeljusti br. 362936 vel. 1.

Tehnički opis

širina	150 mm
Takt graviranja	4 mm
maks. širina graviranja	230 mm
maks. snaga graviranja	180 kN
Težina	78 kg
Visina	409 mm
Duljina	890 mm
Vrsta proizvoda	Stanica za utiskivanje

Pribor

Utisna čeljustXGRIPP tip 1	362931 1
Potporna vodilicaXGRIPP tip 1	362932 1
Svojnjak za označavanjeXGRIPP tip 1	362935 1