

**Garant****GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**. Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	47 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	42 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,16 stupanj

Seriya	Power Q
Interpolacija $a_p$	1,2 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	29,55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7