

Garant

GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 30/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**. Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Interpolacija a_p	1,2 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,55 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø D ₂	29 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	47 mm
Ø reza D _c	30 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	50 mm
Prihvatni navoj M	M16
Serija	Power Q
Broj oštrica Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,96 stupanj
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7