

Garant**GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav alata s **izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice** za **procesno siguran rad**. **Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja** imaju važnu ulogu kod **rasterećenja glavnog vretena**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	90 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	37,55 mm
Broj oštrica Z	5
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj

Ø prihvatne rupe	22 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,92 stupanj
Interpolacija a_p	1,2 mm
Seriya	Power Q
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XOMU094812
Interpolacija $\text{Ø } D_{\text{maks}}$	98 mm
$\text{Ø } D_3$	40 mm
Ø reza D_c	50 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 7	219799 7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP