

Garant**Držac za izradu profila za 4-kutne nastavke Ø DS 32 mm, za 4-kut: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290334 14
GTIN	4062406352288
Razred artikla	29K

Opis**Napomena:**

- Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
- Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 – 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Tehnički opis

Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	13 mm
Vijak	290399 2
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Nosač oštrica Ø D_1	13 mm
Korisna duljina L_1	50 mm
Ø drške	25 mm
prikladno za četverokute	14 - 16 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L_s	100 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

