

**Strojni ureznik, TiN, UNF: 5/8-18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133405 5/8-18
GTIN	4045197532862
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Sa zasjekom </B> i <B>posebnom prevlakom TiN,</B> za <B>čelike otporne na koroziju i kiselinu. </B>

Primjenjiv s <B>emulzijom</B> (udio masti najmanje 8 %).

**Upotreba:**

<B>Za jedinični fini navoj UNF</B> ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: B

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 3×D kod prolazne rupe

Smjer rezanja: desno

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Okreti po colu: 18

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 100 mm

Ø drške: 12 mm

Kvadratna drška: 9 mm

Ø jezgrene rupe: 14,5 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	4
Kut narezivanja	50 stupanj

Ø navoja	15,88 mm
Ø jezgrene rupe	14,5 mm
Okreti po colu	18
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	12 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	100 mm
Kvadratna drška	9 mm
Dubina navoja	47,64 mm
Nagib navoja	1,411 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	5/8-18
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo