

**Strojni ureznik, TiN, UNF: 3/4-16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133405 3/4-16
GTIN	4045197532879
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Sa zasjekom i posebnom prevlakom TiN, za čelike otporne na koroziju i kiselinu.

Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

**Upotreba:**

Za jedinični fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: B

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 3xD kod prolazne rupe

Smjer rezanja: desno

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Okreti po colu: 16

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 110 mm

Ø drške: 14 mm

Kvadratna drška: 11 mm

Ø jezgre rupe: 17,5 mm

**Tehnički opis**

Okreti po colu	16
Broj steznih utora	4

Ø navoja	19,05 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Broj oštrica Z	4
Ø jezgrene rupe	17,5 mm
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	14 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	110 mm
Kvadratna drška	11 mm
Dubina navoja	57,15 mm
Nagib navoja	1,587 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	3/4-16
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo