



Garnitura digitalnih senzora za mjerenje duljine μ Finder GT, tip: 22



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434718 22
GTIN	7630041143676
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mobilni, precizni komplet za mjerenja paralelnosti i pravocrtnosti, te za namještanje strojeva tijekom kontrole kvalitete i servisa.

Robusni nosivi uređaj za prikaz skale i brojki za induktivno mjerno zicalo. Jednoznačno i točno očitavanje zahvaljujući detaljnom prikazu skale. Način rada s 5x uvećanjem. Jako dugački vijek trajanja od preko 300 sati. Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu i ekranu osjetljivom na dodir. Višestruko primjenjivi precizni mjerni senzori za mjerenje duljine.

- **Precizni mjerna ticala navođena kuglom.**
- **Elektronsko pojačavanje mjernog signala omogućuje vrhunsku preciznost mjerenja.**
- **Stezna drška \varnothing 8 mm, mogućnost stezanja čitave dužine.**
- **Neosjetljiva na oscilacije temperature i bočne sile zahvaljujući kugličnim ležajevima.**
- **Izvrсна elektromagnetska zaštita.**

TESA mjerne senzore za mjerenje duljine odlikuju vrhunska sposobnost ponavljanja, održivost i dugi vijek trajanja.

Dio isporuke:

Uključuje upute za upotrebu, prijenosni uređaj za prikaz vrijednosti TWIN-T10 br. 434716 vel. T10, 4x baterije br. 081561 vel. LR6, mali magnetni stativ, kofer. Uključuje aksijalno mjerno ticalo br. 434777 vel. GT22.

Tehnički opis

Ø stezne drške h6	8 mm
Snaga mjerenja	0,63 N
Mjerni raspon	1 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s zakretnim ticalom