

**Pneumatska ravna brusilica G2414, stezna čeljust Ø 6 mm kratko, tip: S150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079447 S150
GTIN	7322590019846
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Snažna i robusna ravna brusilica za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između **8500 i 25000 1/min.** Kratki oblik izvedbe, duljina 215 mm.

Ø stezne čahure 6mm.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):**

garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	G2414 S150
Težina	0,78 kg
maksimalne vibracije prema EN	2,5 m/s ²
Radna buka	76 dB(A)
Izlazna snaga	850 W

List s podacima

maksimalna potreba za zrakom	432 l/min
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna čahura za ravnu brusilicu Ø stezne čahure 6 mm	079459 6
---	----------