



Elektronička kliješta za rezanje, prednja polirana do zrcalnog sjaja, pod kutom od 27°, KW, ukupna duljina: 115mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726962 115
GTIN	4003773040439
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Višekomponentne navlake za drške plavo/crvene boje.

Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.

Tehnički opis

Duljina rezne oštrice	12 mm
ukupna duljina	115 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	1,3 mm
Širina glave	10,5 mm
Rezna oštrica	KW
Zglob	provučen, bez hoda

Glava	pod kutom od 27°
Standard	DIN ISO 9654
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 56 HRC).
Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta