

Garant
VHM-HPC svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA30×D, TiAlN, Ø DC h7: 2,8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	123695 2,8
GTIN	4045197320421
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Spiralni žlijebovi s **4 vodeće faze** i unutarnjim rashladnim kanalima. Visokoučinkovito svrdlo za duboke rupe nove generacije u području HPC-a. **S kutom vrha od 135°** i posebnom **tolerancijom oštrice h7** za optimalno bušenje dubokih rupa. **Velika ravnost i cilindričnost rupa.**

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 16×D potrebno je prethodno centriranje s pomoću br. 121068 – 121121 ili pilot rupa 4×D s pomoću pilot svrdla br. 122736. Za bušenje dubokih rupa od 20×D obavezna je pilot rupa na maksimalnoj dubini bušenja bušena pilot svrdlom br. 122736. **Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.** Pogledajte i str. 140/141.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,06 mm/okr
Nazivni Ø D _c	2,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	90 mm
Broj oštrica Z	2
Tolerancija nazivnog Ø	h7
Ø drške D _s	4 mm
Ukupna duljina L	138 mm
Standard	Norma proizvođača
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	85,8 mm

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
izvedba	30xD
Kut vrha	135 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da, s 40 bara
Strategija rezanja	HPC
Pilot bušilica potrebna	da, pilot bušilica
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno	80 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		