


Garant**CNMG 160616, Vrsta: HB725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250172 HB725
GTIN	4062406272234
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB725 Vrsta: HB725
Lomač odvojenih čestica: UM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 250 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 250 m/min
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Kutni radijus	1,2 mm

Glavna primjena	UNI
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	TiCN
Vrsta	HB725
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	UM
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje