

**Garant****„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268409 16
GTIN	4062406273002
Razred artikla	21X

**Opis****Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.&lt;br&gt;2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.&lt;br&gt;3. Unutarnje tokarenje.&lt;br&gt;4. Vanjsko tokarenje.

**Napomena:**

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	36 mm
Nazivni Ø D	16 mm
Ø d <sub>2</sub>	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 08..
Duljina izboja L <sub>A</sub>	43 mm

Serijski broj	„4 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 42	269028 42
---	-----------