

Garant**„4 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268409 20
GTIN	4062406273019
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**Cilindrična drška s **potpornim vijencom**.**Upotreba:**

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

- **Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.**
- **Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).**
- **Prilikom bušenja preko nazivnog Ø ostaje preostali materijal.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Duljina drške L _s	56 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Ø d ₂	32 mm
Ø drške D _s	25 mm
Korisna duljina L ₁	46 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 43 (IP10; 2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10..
Duljina izboja L _A	57,5 mm

Serijski broj	„4 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Buševa šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 43	269028 43
---	-----------