

Garant**ZCMX 050204, Vrsta: HUZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268420 HUZ310
GTIN	4062406273620
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 050204 HUZ310 Vrsta: HUZ310
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HUZ310
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 050204
Prevlaka	bez prevlake
Kutni radijus	0,4 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	10 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje