

**Garant**
**ZCMX 080304, Vrsta: HUZ310**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268425 HUZ310
GTIN	4062406273910
Razred artikla	21E

### Opis

ZCMX 080304 HUZ310 Vrsta: HUZ310  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm  
 Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 200 - 600 m/min

### Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HUZ310
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	200 - 600 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080304
Glavna primjena	N

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje