

Garant**ZCMX 080308, Vrsta: HBZ120**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 080308 HBZ120 Vrsta: HBZ120
Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm
Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm
Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 200 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HBZ120
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080308
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 200 m/min
Prevlaka	PVD

Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje