


Garant**ZCMX 10T302, Vrsta: HBZ310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268429 HBZ310
GTIN	4062406273033
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 10T302 HBZ310 Vrsta: HBZ310

Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,05 - 0,4 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,3 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 200 - 600 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HBZ310
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 10T302
Brzina reza v_c glavna primjena	200 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	N

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	PVD
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,3 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,05 - 0,4 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje