

**Garant****VBGW 110304 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	266010 NK
GTIN	4062406274597
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za neželjezne metale s kraćim odvojenim česticama.

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 110304 FN
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	MKD
Dubina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Rezni materijal	MKD

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 1000 m/min
Posmak $f$	0,005 - 0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	bez prevlake
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Izvedba rezne oštrice	NK
Tolerancija	G
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje