

Garant
Strojni ureznik kratak, bez prevlake, M: M8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	134650 M8
GTIN	4045197075727
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

 Zahvaljujući **kratkoj dršci i manjem slobodnom dijelu veća stabilnost.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

 Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 6,8 mm

Tehnički opis

Ø navoja	8 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	6,8 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	4,9 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	16 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M8
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	15-20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		