

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	266012 NS
GTIN	4062406275815
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošnje za sintetičke materijale (PMMA, POM, akril itd.).

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	MKD
Kutni radijus	0,8 mm
Prevlaka	bez prevlake
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 1400 m/min

Broj zamjena/oštrica	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 110308 FN
Posmak f	0,005 - 0,04 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Vrsta	MKD
Izvedba rezne oštrice	NS
Tolerancija	G
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje