




Glodalo za navoje s drškom 1,5xD 1,5xD, TiAlN, M: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139655 M16
GTIN	4045197082084
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznog unutarnjeg navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja).

Stupanj upuštanja na strani drške za upuštanje pod kutom od 90°. **Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.**

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 139653 i 139654 (2xD).

Vrsta navoja: M

Vrsta navoja: M-LH

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Norma navoja: DIN 13

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: da

Broj zubaca Z: 4

Nagib navoja: 2 mm

Ø rupe d₁: 12,82 mm

Duljina drške L_s: 48 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 94 mm

Ø drške: 18 mm

maksimalni Ø upuštanja d₃: 17,5 mm

Tehnički opis

Ø rupe d_1	12,82 mm
maksimalni Ø upuštanja d_3	17,5 mm
Nagib navoja	2 mm
Posmak f_z u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	26,5 mm
Broj steznih utora	4
Broj zubaca Z	4
Ø drške	18 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	94 mm
Duljina drške L_s	48 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø bušenja	12,82 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	24 mm
Veličina navoja	16
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA s h6
Primjena kod vrste provrta	do $1,5 \times D$ kod osnovne i prolazne rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno