



Glodalo za izradu navoja drške sa stupnjem upuštanja 2xD, TiAlN, UNC: 5/16-18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139725 5/16-18
GTIN	4045197366719
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje precizni unutarnji navoj, (uz uvjet sigurnog stezanja).

S **upuštačem** za upuštanje pod kutem od 90°.

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Upotreba:

Za UNC grubi navoj ASME-B1.1.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139723.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: da

Primjena kod vrste provrta: do 2xD kod osnovne i prolazne rupe

Kutnik za upuštanje: 90 stupanj

Vrsta navoja: UNC

Vrsta navoja: UNC-LH

Broj zubaca Z: 3

Okreti po colu: 18

Ø rupe d₁: 6,22 mm

Duljina drške L_s: 40 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 74 mm

Ø drške: 10 mm

maksimalni Ø upuštanja d₃: 8,2 mm

Tehnički opis

Broj zubaca Z	3
Okreti po colu	18
Nagib navoja	1,411 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	17,1 mm
Ø rupe d_1	6,22 mm
Posmak f_z u čeliku < 1100 N/mm ²	0,025 mm
maksimalni Ø upuštanja d_3	8,2 mm
Broj steznih utora	3
Ø drške	10 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	74 mm
Duljina drške L_s	40 mm
Ø bušenja	6,22 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	15,88 mm
Vrsta navoja	UNC
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	5/16-18
Prevlaka	TiAlN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod osnovne i prolazne rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja

