


**VHB™ ljepljiva traka, siva, Širina×Duljina (mm×m): 25X33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**Dvostrana**, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

**3M™ GPH-110GF** sastoji se od prilagodljive pjenaste jezgre i otporna je na visoke temperature. Služi za brzo i jednostavno stvaranje jakog, održivog i dugotrajnog spoja.

**Napomena:**

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Ljepilo: Akrilat

Duljina: 33 m

Širina: 25 mm

Debljina: 1,1 mm

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	GPH-110GF
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
Snaga lijepljenja na čeliku	3,7 N/mm
postojanost na temperaturi do	150 °C
ljepilo	Akrilat

## List s podacima

Duljina	33 m
Temperatura skladištenja	16 °C
Boja	siva
širina	25 mm
vrsta ljepljive trake	dvostrano
najkraći rok trajanja	24 mjesec
Debljina	1,1 mm
relativna vlažnost u skladištu	40 %
Atribut imena proizvoda	siva
Vrsta proizvoda	Selotejp