



VHB™ ljepljiva traka, bijela, Širina×Duljina (mm×m): 12X33



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Dvostrana, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

3M™ LSE-110WF posebno je namijenjena za izazovna lijepljenja niskoenergetskih plastika i spojnih materijala u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

Ljepilo: Akrilat

Duljina: 33 m

Širina: 12 mm

Debljina: 1,1 mm

Tehnički opis

Boja	bijela
------	--------

List s podacima

postojanost na temperaturi do	90 °C
Oznaka proizvođača	LSE-110WF
Debljina	1,1 mm
Snaga lijepljenja na čeliku	4,4 N/mm
ljepilo	Akriлат
najkraći rok trajanja	18 mjesec
Duljina	33 m
vrsta lijepljive trake	dvostrano
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
Temperatura skladištenja	16 °C
širina	12 mm
relativna vlažnost u skladištu	40 %
Atribut imena proizvoda	bijela
Vrsta proizvoda	Selotejp