

**Garant****Nareznica, M: M2,3**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140400 M2,3
GTIN	4045197083449
Razred artikla	11K

### Opis

**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa **konusnim uvodnim dijelom** s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana**, kut narezivanja cca. 15°. sa starim DIN-profilom.

### Tehnički opis

nagib	0,4 mm
Visina	5 mm
Vanjski $\emptyset$	16 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M2,3
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E

Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		